

Garant**VC.T 110302, Tipo: HB7140-2**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261364 HB7140-2
GTIN	4067263329879
Classe articolo	21G

Descrizione

VC.T 110302 HB7140-2 Tipo: HB7140-2

Rompitrucoli: VS

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 230 m/min

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Tolleranza	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 230 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo	HB7140-2
Rompitrucoli	VS

Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,2 mm
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rivestimento	Con rivestimento
Codice ISO Inserto	VCMT 110302
Impiego principale	M
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura