



## Mandrino di maschiatura, Synchro ER, BT 40, Per pinze di serraggio ER: 16



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	338193 16
GTIN	4067263558965
Classe articolo	32P

### Descrizione

#### Esecuzione:

- Con compensazione assiale minima (MLA), grazie allo smorzatore.
- Adduzione interna del lubrorefrigerante fino a 50 bar.
- Incremento della durata del maschio a filettare/rullare.

#### Uso:

- Per centri di lavorazione con mandrino sincronizzato.
- Per compensare eventuali differenze di passo tra maschio a filettare e mandrino sincronizzato.
- Per compensare eventuali tolleranze di passo del maschio a filettare.

#### Accessori speciali:

Pinze di serraggio ER per maschi a filettare n. art. 309399 e 309447.  
Codoli n. art. 308760 – 308806.

#### Nota:

Non sgrassare i mandrini di maschiatura Synchro.

### Descrizione tecnica

Campo filettatura	M4 – M12
Ø Esterno D	34 mm
Compensazione lineare pressione	0,5 mm
Compensazione lineare trazione	0,5 mm
Ø Interno D <sub>1</sub>	28 mm

Sporgenza totale Dim. A	85 mm
Adattatore	BT 40
Norma attacco	ISO 7388-1
Passaggio interno per LR	sì, con max. 50 bar
Forma	AD
Tipo di prodotto	Mandrino di maschiatura