



Lampada a batteria a LED Versione 0 senza batteria, 12 V, Modello: M12UCL



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	073210 M12UCL
GTIN	4058546361501
Classe articolo	07A

Descrizione

Esecuzione:

Lampade a batterie agli ioni di litio robuste con intensità luminosa elevata. Lampada da lavoro e di montaggio a LED.

- **Con impugnatura snodata, regolabile di 300° orizzontalmente e di 180° verticalmente.**
- **Base magnetica e ripiano magnetico di grandi dimensioni.**

Per:

Batterie Milwaukee 12 V MB12.

Fornitura:

Lampada a batterie senza batteria né caricabatterie.

Descrizione tecnica

Corrente di illuminazione	1200 lm
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Corrente di illuminazione Livello 2	800 lm
Denominazione originale prodotto	M12 UCL
Numero di batterie contenute	0
Tensione batteria	12 V
Tipo di batteria	Ioni di litio

Lampadine	Modulo LED
Corrente di illuminazione Livello 3	600 lm
Attributo del nome del prodotto	12 V
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 12 V
Tipo di prodotto	Lampade da lavoro