

**Garant****Lama HSS per utensile per sbavatura universale, Dimensione: 5****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	156775 5
GTIN	4067263965060
Classe articolo	15A

**Descrizione****Esecuzione:**

Lama per corpo base n. art. 156770.

**Descrizione tecnica**

Per corpi base	5 - 20
Materiale da taglio	HSS

**Dati utente**

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idonea	50 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idonea	50 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idonea	50 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idonea	40 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idonea	35 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	30 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idonea	25 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idonea	25 m/min	P
Acciaio < 55 HRC	idonea	20 m/min	H

Acciaio < 60 HRC	limitatamente adatta	15 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	20 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatta	15 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	idonea	10 m/min	S
GG(G)	idonea	25 m/min	K
Uni	idonea		
a umido max.	idonea		
a secco	limitatamente adatta		