



Fresa ad alto avanzamento 7792VX, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z: 40/4mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	221908 40/4
GTIN	2050002058552
Classe articolo	28R

Descrizione

Descrizione:

La struttura innovativa degli inserti nonché il relativo angolo di registro nel corpo della fresa riducono considerevolmente le forze radiali deviandole in direzione assiale. Inserti particolarmente spessi con 4 taglienti per le applicazioni più difficili ed elevata redditività. L'utensile offre particolari vantaggi nella fresatura a spianare e nella fresatura di tasche profonde, e grazie allo smusso Wiper rettificato è altrettanto adatto per fresatura a tuffo e finitura.

Descrizione tecnica

Inserto adatto	XD.. 0904
Vite inserto	229918 (T15; 2,1Nm)
Profondità di taglio massima $a_{p \max}$	1,5 mm
Tipo inserti	09
Ø Foro di attacco	16 mm
Ø D_3	25 mm

Ø Tagliente D_c	40 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	32 mm
Numero taglienti Z	4
Passaggio interno per LR	sì
Fresatura a interpolazione Ø $D_{min.}$	65 mm
Fresatura a interpolazione Ø $D_{max.}$	78 mm
Lunghezza rampa L per $\alpha_{max.}$	24,3 mm
Angolo rampa $\alpha_{max.}$	0,59 grado
Angolo di regolazione κ	13 grado
Fz Helix	0,7
Esecuzione del codolo	a manicotto
Utilizzo fresa	Ramping
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Utilizzo fresa	Plunging
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Fresa a copiare (RD..10)

Accessori

Vite di serraggio	229918
-------------------	--------