


Garant**Maschio a macchina Forma B, es. vaporizzata, M: M6****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2150 M6
GTIN	4067263086048
Classe articolo	GGN

Descrizione**Esecuzione:****Come n. art. 132150.**

Forma particolarmente robusta.

Guida posteriore con scanalature di lubrificazione, ma senza scanalature per trucioli.**Imbocco corretto robusto di forma B.****Vantaggi:****Ottima autoguida e nessuna ripassatura** nella corsa di ritorno.**Descrizione tecnica**

Ø Filettatura	6 mm
Passo della filettatura	1 mm
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Numero di scanalature per i trucioli	3
Norma	DIN 371
Ø Codolo D _s	6 mm
Contenuto	10
Profondità filettatura	18 mm

Materiale da taglio	HSS E
Numero taglienti Z	3
Lunghezza complessiva L	80 mm
Quadro del codolo □	4,9 mm
Ø Preforo	5 mm
Misura del filetto	M6
Tipo di filettatura	M
Rivestimento	es. vaporizzata
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori dinamici
Colore collarino	blu
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatta	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	15 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	15 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatta	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idonea	6 m/min	M
CuZn	limitatamente adatta	13 m/min	N

Olio	idonea
a umido max.	limitatamente adatta

Accessori

Maschio a macchina Forma B M M6	132150 M6
---------------------------------	-----------