


**Garant****Maschio a macchina Forma B, es. vaporizzata, M: M8****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2150 M8
GTIN	4067263086055
Classe articolo	GGN

**Descrizione****Esecuzione:****Come n. art. 132150.**

Forma particolarmente robusta.

**Guida posteriore con scanalature di lubrificazione**, ma senza scanalature per trucioli.**Imbocco corretto robusto di forma B.****Vantaggi:****Ottima autoguida e nessuna ripassatura** nella corsa di ritorno.**Descrizione tecnica**

Lunghezza complessiva L	90 mm
Numero taglienti Z	3
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Tipo di filettatura	M
Ø Preforo	6,8 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Ø Filettatura	8 mm
Misura del filetto	M8

Norma	DIN 371
Ø Codolo $D_s$	8 mm
Quadro del codolo □	6,2 mm
Passo della filettatura	1,25 mm
Materiale da taglio	HSS E
Contenuto	10
Profondità filettatura	24 mm
Rivestimento	es. vaporizzata
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a $3 \times D$ in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori dinamici
Colore collarino	blu
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

## Dati utente

	Idoneità	$V_c$	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatta	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idonea	15 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idonea	15 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatta	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	6 m/min	M
CuZn	limitatamente adatta	13 m/min	N

Olio	idonea
a umido max.	limitatamente adatta

---

## Accessori

Maschio a macchina Forma B M M8	132150 M8
---------------------------------	-----------