

**Maschio a macchina HOLEX Clever Tap, non rivestito, M: M16****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG5255 M16
GTIN	4067263090663
Classe articolo	GGN

Descrizione**Esecuzione:****Come n. art. 135255.****HOLEX Clever Tap:**

maschio a filettare resistente per applicazioni standard convenzionali. Materiale da taglio in HSS-E di alta qualità e geometria per materiali in acciaio. Superficie: profilo della filettatura rinvenuta color bronzo.

Descrizione tecnica

Numero di scanalature per i trucioli	3
Quadro del codolo <input type="checkbox"/>	9 mm
Misura del filetto	M16
Ø Filettatura	16 mm
Norma	DIN 376
Materiale da taglio	HSS E
Lunghezza complessiva L	110 mm
Numero taglienti Z	3
Ø Codolo D _s	12 mm

Ø Preforo	14 mm
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Profondità filettatura	40 mm
Contenuto	10
Passo della filettatura	2 mm
Tipo di filettatura	M
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Angolo dell'elica	40 grado
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Serie	CleverTap
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio	limitatamente adatta	13 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatta	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	12 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	12 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatta	6 m/min	P

Olio	idonea
a umido max.	idonea

Accessori

Maschio a macchina HOLEX Clever Tap M M16	135255 M16
---	------------