

**Maschio a macchina HOLEX Clever Tap, non rivestito, M: M4****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG5255 M4
GTIN	4067263090601
Classe articolo	GGN

Descrizione**Esecuzione:****Come n. art. 135255.****HOLEX Clever Tap:**

maschio a filettare resistente per applicazioni standard convenzionali. Materiale da taglio in HSS-E di alta qualità e geometria per materiali in acciaio. Superficie: profilo della filettatura rinvenuta color bronzo.

Descrizione tecnica

Contenuto	10
Passo della filettatura	0,7 mm
Ø Preforo	3,3 mm
Materiale da taglio	HSS E
Ø Filettatura	4 mm
Profondità filettatura	10 mm
Misura del filetto	M4
Numero taglienti Z	3
Numero di scanalature per i trucioli	3

Quadro del codolo □	3,4 mm
Lunghezza complessiva L	63 mm
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Norma	DIN 371
Tipo di filettatura	M
∅ Codolo D _s	4,5 mm
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Angolo dell'elica	40 grado
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Serie	CleverTap
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio	limitatamente adatta	13 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatta	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	12 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	12 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatta	6 m/min	P

Olio	idonea
a umido max.	idonea

Accessori

Maschio a macchina HOLEX Clever Tap M M4	135255 M4
--	-----------