


Garant**Maschio a macchina, es. vaporizzata, M: M6****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG5450 M6
GTIN	4067263090700
Classe articolo	GGN

Descrizione**Esecuzione:****Come n. art. 135450.**Forma particolarmente robusta. **HSS-E****Descrizione tecnica**

Numero taglienti Z	3
Norma	DIN 371
Passo della filettatura	1 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Ø Preforo	5 mm
Profondità filettatura	12 mm
Quadro del codolo □	4,9 mm
Misura del filetto	M6
Ø Filettatura	6 mm
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Ø Codolo D _s	6 mm

Tipo di filettatura	M
Materiale da taglio	HSS E
Contenuto	10
Lunghezza complessiva L	80 mm
Rivestimento	es. vaporizzata
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Angolo dell'elica	40 grado
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori dinamici
Colore collarino	blu
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatta	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	limitatamente adatta	15 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	limitatamente adatta	15 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatta	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idonea	6 m/min	M
CuZn	limitatamente adatta	13 m/min	N
Olio	idonea		
a umido max.	limitatamente adatta		

Accessori

Maschi a macchina M M6

135450 M6