

**Maschio a macchina HOLEX Clever Tap, non rivestito, M: M4****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG1270 M4
GTIN	4067263090519
Classe articolo	GGN

Descrizione**Esecuzione:****Come n. art. 131265.****Con imbocco corretto.****HOLEX Clever Tap:**

maschio a filettare resistente per applicazioni standard convenzionali. Materiale da taglio in HSS-E di alta qualità e geometria per materiali in acciaio. Superficie: profilo della filettatura rinvenuta color bronzo. **ISO 2 6H**

HSS-E**Descrizione tecnica**

Ø Codolo D _s	4,5 mm
Passo della filettatura	0,7 mm
Ø Filettatura	4 mm
Contenuto	10
Tipo di filettatura	M
Numero di scanalature per i trucioli	3
Norma	DIN 371
Quadro del codolo □	3,4 mm

Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Lunghezza complessiva L	63 mm
Numero taglienti Z	3
Profondità filettatura	8 mm
Misura del filetto	M4
Ø Preforo	3,3 mm
Materiale da taglio	HSS E
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Serie	CleverTap
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio	limitatamente adatta	13 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatta	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	12 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	12 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatta	6 m/min	P

Olio	idonea
a umido max.	idonea

Accessori

Maschio a macchina HOLEX Clever TapForma B DIN 371/376 M M4	131265 M4
--	-----------