


**Garant****Sbavatore in HMI a spirale GARANT Diabolo 90°, TiAlN, Ø h6 DC: 10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG8158 10
GTIN	4067263091394
Classe articolo	GGN

**Descrizione****Esecuzione:****Come n. art. 208158.**

Sbavatore specificamente progettato per la **lavorazione di metalli duri**. L'innovativo rivestimento Diabolo consente di garantire durate persino maggiori e una migliore qualità delle superfici.

Tolleranza: **dimensione S = ±0,2 mm.**

**Angolo di affilatura = ±5 primi.**

**Straordinaria qualità delle superfici** grazie all'**angolo dell'elica** di 35°.

**Uso:**

Particolarmente adatti per la **smussatura** e **sbavatura** di bordi e per **lavori di profilatura**.

**Descrizione tecnica**

Angolazione dello smusso angolare	45 grado
Ø Codolo D <sub>s</sub>	10 mm
Avanzamento f <sub>z</sub> in acciaio < 60 HRC	0,045 mm
Serie	Diabolo
Fresatura a smussare	45 grado

Contenuto	5
Lunghezza complessiva L	72 mm
Numero denti Z	6
Ø Tagliente D <sub>c</sub>	10 mm
Dimensione S	7 mm
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	VHM
Norma	Norma interna
Modello	H
Tolleranza Ø nominale	h6
Angolo dell'elica	35 grado
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Angolo di affilatura dello svasatore conico	90 grado
Passaggio interno per LR	no
Tolleranza codolo	h6
Colore collarino	rosso
Tipo di prodotto	Sbavatore

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatta	140 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idonea	120 m/min	P
Acciaio < 55 HRC	idonea	100 m/min	H
Acciaio < 60 HRC	idonea	90 m/min	H
Acciaio < 65 HRC	idonea	60 m/min	H
Acciaio < 67 HRC	idonea	35 m/min	H
a umido min.	limitatamente adatta		
a secco	idonea		

Aria

idonea

---

**Accessori**Sbavatore in HMI a spirale GARANT Diabolo90° Ø h6 DC 10  
mm

208158 10