


Garant**Sbavatore in HMI a spirale GARANT Diabolo 90°, TiAlN, Ø h6 DC: 8mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG8158 8
GTIN	4067263091387
Classe articolo	GGN

Descrizione**Esecuzione:****Come n. art. 208158.**

Sbavatore specificamente progettato per la **lavorazione di metalli duri**. L'innovativo rivestimento Diabolo consente di garantire durate persino maggiori e una migliore qualità delle superfici.

Tolleranza: **dimensione S = $\pm 0,2$ mm.**

Angolo di affilatura = ± 5 primi.

Straordinaria qualità delle superfici grazie all'**angolo dell'elica** di 35°.

Uso:

Particolarmente adatti per la **smussatura** e **sbavatura** di bordi e per **lavori di profilatura**.

Descrizione tecnica

Fresatura a smussare	45 grado
Angolazione dello smusso angolare	45 grado
Serie	Diabolo
Lunghezza complessiva L	63 mm
Numero denti Z	6

Ø Tagliente D_c	8 mm
Avanzamento f_z in acciaio < 60 HRC	0,04 mm
Dimensione S	5,6 mm
Contenuto	5
Ø Codolo D_s	8 mm
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	VHM
Norma	Norma interna
Modello	H
Tolleranza Ø nominale	h6
Angolo dell'elica	35 grado
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Angolo di affilatura dello svasatore conico	90 grado
Passaggio interno per LR	no
Tolleranza codolo	h6
Colore collarino	rosso
Tipo di prodotto	Sbavatore

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 1100 N/mm ²	limitatamente adatta	140 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idonea	120 m/min	P
Acciaio < 55 HRC	idonea	100 m/min	H
Acciaio < 60 HRC	idonea	90 m/min	H
Acciaio < 65 HRC	idonea	60 m/min	H
Acciaio < 67 HRC	idonea	35 m/min	H
a umido min.	limitatamente adatta		
a secco	idonea		

Aria

idonea

Accessori

Sbavatore in HMI a spirale GARANT Diabolo90° Ø h6 DC 8
mm

208158 8