

Garant**Inserti di tornitura per sgrossatura DNMG, HB7020, Dim. / numero di pezzi:
150612/30****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2539 150612/30
GTIN	4067263093015
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,8 - 3,75 mm
Avanzamento f	0,3 - 0,5 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	105 - 260 mm/min
Contenuto	30
Numero pezzi	30
Tipo	HB7020
Rompitrucioli	SG
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Accessori

DNMG 150612 Tipo HB7020

250864 HB7020