


**CNMG 120412 DNMG, HBT020, Dim. / numero di pezzi: 150612/30**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2542 150612/30
GTIN	4067263093053
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 200 mm/min
Contenuto	250787 HBT020
Profondità di taglio a_p	0,8 - 3,75 mm
Avanzamento f	0,3 - 0,5 mm/gir,
Numero pezzi	30
Codice ISO Inserto	DNMG150612
Tipo	HBT020
Rompitrucioli	PR
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Accessori

DNMG 150612 Tipo HBT020

250787 HBT020