

Garant**Inserti di tornitura per sgrossatura SNMG, HB7020, Dim. / numero di pezzi:
190624/50**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2549 190624/50
GTIN	4067263093367
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,3 - 0,5 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	105 - 260 mm/min
Profondità di taglio a_p	1,6 - 6,75 mm
Numero pezzi	50
Contenuto	251338 HB7020
Tipo	HB7020
Rompitrucioli	SG
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Accessori

SNMG 190624 Tipo HB7020

251338 HB7020