

Garant

**Inserti di tornitura per sgrossatura SNMG, HB7020, Dim. / numero di pezzi:
190624/30**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2549 190624/30
GTIN	4067263093350
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	105 - 260 mm/min
Profondità di taglio a_p	1,6 - 6,75 mm
Avanzamento f	0,3 - 0,5 mm/gir,
Contenuto	251338 HB7020
Numero pezzi	30
Tipo	HB7020
Rompitrucioli	SG
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Accessori

SNMG 190624 Tipo HB7020

251338 HB7020