

Garant**Inserti di tornitura per sgrossatura SNMG, HB7020, Dim. / numero di pezzi:
150612/30**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2549 150612/30
GTIN	4067263093299
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Contenuto	251330 HB7020
Velocità di taglio v_c applicazione principale	105 - 260 mm/min
Profondità di taglio a_p	0,8 - 5,25 mm
Avanzamento f	0,3 - 0,5 mm/gir,
Numero pezzi	30
Tipo	HB7020
Rompitrucioli	SG
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Accessori

SNMG 150612 Tipo HB7020

251330 HB7020