

Garant**Inserti di tornitura per sgrossatura WNMG, HB7020, Dim. / numero di pezzi:
080412/50**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2568 080412/50
GTIN	4067263093749
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	85 - 260 mm/min
Profondità di taglio a_p	0,8 - 2,75 mm
Avanzamento f	0,3 - 0,5 mm/gir,
Numero pezzi	50
Contenuto	252210 HB7020
Codice ISO Inserto	WNMG080412
Tipo	HB7020
Rompitrucioli	SG
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Accessori

WNMG 080412 Tipo HB7020

252210 HB7020