

Garant**Testina di fresatura a copiare, HB730, Ø D h10: 25mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	210360 25
GTIN	4045197543165
Classe articolo	21M

Descrizione tecnica

Ø Tagliente D	25 mm
Lunghezza taglienti L ₂	19 mm
Profondità di taglio massima a _{p max} in acciaio < 900 N/mm ²	7,5 mm
Lunghezza della testina l	32 mm
Avanzamento f _z per fresatura a copiare in acciaio < 900 N/mm ²	0,14 mm
Dimensione attacco	24 mm
Lunghezza libera	32 mm
Numero taglienti Z	4
Serie	TopCut
Tipo	HB730
Materiale da taglio	HMI
Norma	Norma interna
Modello	N
Angolo dell'elica	30 grado

Direzione di avanzamento	orizzontale e obliquo
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura	0,05xD per fresatura a copiare
Strategia di truciolatura	HPC
Passaggio interno per LR	no
Attacco adatto	GARANT TopCut
Tipo di prodotto	Insero di taglio per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	210 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	170 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	150 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	130 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatto	110 m/min	P
Acciaio < 55 HRC	limitatamente adatto	50 m/min	H
Acciaio < 60 HRC	limitatamente adatto	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatto	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	limitatamente adatto	80 m/min	S
GG(G)	idoneo	160 m/min	K
Olio	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		
a umido min.	limitatamente adatto		
a secco	limitatamente adatto		
Aria	idonea		

Accessori

Chiave di montaggio Modello 21X5	219987 21X5
----------------------------------	-------------

Adattatore a innesto per chiavi dinamometriche Modello
21X5

219986 21X5