

Garant**Inserti di tornitura per lavorazione media KNUX, HB7020, Dim. / numero di pezzi: 160410L/50**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2541 160410L/50
GTIN	4067263094623
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,65 - 4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 250 mm/min
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Numero pezzi	50
Contenuto	251038 HB7020
Tipo	HB7020
Rompitrucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Accessori

KNUX 160410L Tipo HB7020	251038 HB7020
--------------------------	---------------