


SEKT 1204 AFTN, HB725, Modello: UNI**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	214312 UNI
GTIN	4067263095286
Classe articolo	21A

Descrizione**Nota:**

Valori indicativi per $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p\max} = 3,5$ mm.

Descrizione tecnica

Modello	UNI
Spessore inserto E	4,76 mm
Codice ISO Inserto	SEKT 1204 AFTN
Tipo	HB725
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatta	450 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	280 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	260 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	240 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idonea	160 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idonea	120 m/min	P
Acciaio < 55 HRC	limitatamente adatta	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	idonea	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idonea	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	limitatamente adatta	45 m/min	S
GG(G)	limitatamente adatta	170 m/min	K
a umido max.	limitatamente adatta		
a secco	idonea		