

Garant**Inserti di tornitura per lavorazione media DCMT, HB7020, Dim. / numero di pezzi: 11T308/30****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2624 11T308/30
GTIN	4067263095477
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,1 - 0,25 mm/gir,
Contenuto	260464 HB7020
Velocità di taglio v_c applicazione principale	130 - 280 mm/min
Profondità di taglio a_p	0,55 - 2,75 mm
Numero pezzi	30
Codice ISO Inserto	DCMT11T308
Tipo	HB7020
Rompitrucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Accessori

DC. T 11T308 Tipo HB7020

260464 HB7020