

Garant**Inserti di tornitura per lavorazione media VCMT, HB7020, Dim. / numero di pezzi: 160404/30****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2640 160404/30
GTIN	4067263095996
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,1 - 0,25 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	130 - 280 mm/min
Contenuto	261458 HB7020
Profondità di taglio a_p	0,25 - 2,5 mm
Numero pezzi	30
Codice ISO Inserto	VCMT160404
Tipo	HB7020
Rompitrucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Accessori

VC.T 160404 Tipo HB7020

261458 HB7020