

Garant

Inserti di tornitura per lavorazione media VCMT, HB7020, Dim. / numero di pezzi: 160408/30

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2640 160408/30
GTIN	4067263096016
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,1 - 0,25 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	130 - 280 mm/min
Profondità di taglio a_p	0,55 - 2,5 mm
Contenuto	261459 HB7020
Numero pezzi	30
Tipo	HB7020
Rompitrucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Accessori

VC.T 160408 Tipo HB7020

261459 HB7020