

**Inserti di tornitura per lavorazione media TCMT, HBT130, Dim. / numero di pezzi: 16T308/50****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2659 16T308/50
GTIN	4067263096986
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 135 mm/min
Profondità di taglio a_p	0,55 - 4 mm
Avanzamento f	0,2 - 0,3 mm/gir,
Contenuto	261019 HBT130
Numero pezzi	50
Tipo	HBT130
Rompitrucioli	MM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Accessori

TCMT 16T308 Tipo HBT130

261019 HBT130