



Inserti per troncatura, foratura e tornitura neutro, HBG25, Larghezza gola w (mm) / Numero pezzi: 4/50



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2720 4/50
GTIN	4067263096771
Classe articolo	GGN

Descrizione

Esecuzione:

Utensili per troncatura n. art. 278005; 278015 – 278056.

Descrizione tecnica

Contenuto	278029 4
Numero pezzi	50
Tolleranza larghezza gola w	$\pm 0,04$ mm
Avanzamento f	0,1 - 0,26 mm/gir,
Raggio di curvatura R	0,3 mm
Tipo	HBG25
Impiego principale	P
Impiego secondario	M
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	150 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	130 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	120 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idonea	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idonea	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatta	80 m/min	M
GG(G)	idonea	140 m/min	K
Uni	idonea		
continuo	idonea		
irregolare	limitatamente adatta		
a umido max.	idonea		

Accessori

Inserto per troncatura neutro Larghezza gola w 4 mm

278029 4