

Inserti di tornitura per lavorazione media VCMT, HBT130, Dim. / numero di pezzi: 160408/30



Dati di ordinazione

| Numero d'ordine | GG2667 160408/30 |
|-----------------|------------------|
| GTIN | 4067263097310 |
| Classe articolo | GGN |

Descrizione tecnica

| Profondità di taglio a _p | 0,55 - 2,5 mm |
|---|-----------------------|
| Velocità di taglio v _c applicazione principale | 80 - 135 mm/min |
| Contenuto | 261476 HBT130 |
| Avanzamento f | 0,2 - 0,3 mm/gir, |
| Numero pezzi | 30 |
| Codice ISO Inserto | VCMT160408 |
| Тіро | HBT130 |
| Rompitrucioli | MM |
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |

Accessori

VCMT 160408 Tipo HBT130

261476 HBT130