

**Garant**

**Inserto per tornitura lavorazione media, HB7020, Larghezza gola w (mm) /  
Numero pezzi: 3/50**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2742 3/50
GTIN	4067263097631
Classe articolo	GGN

**Descrizione tecnica**

Avanzamento f	0,1 - 0,23 mm/gir,
Tolleranza larghezza gola w	$\pm 0,03$ mm
Raggio di curvatura R	0,4 mm
Numero pezzi	50
Contenuto	273729 3
Profondità di taglio a <sub>p</sub>	0,8 - 1,7 mm
Tipo	HB7020
Impiego principale	P
Impiego secondario	M
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idonea	220 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idonea	180 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	170 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idonea	140 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatta	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	idonea	60 m/min	S
GG(G)	idonea	200 m/min	K
CuZn	idonea	250 m/min	N
Uni	idonea		
continuo	idonea		
a umido max.	idonea		
a secco	limitatamente adatta		

## Accessori

Inserto per tornitura lavorazione media Larghezza gola w 3 mm

273729 3