

Garant**Inserti di tornitura per lavorazione media SCGT, HB7310, Dim. / Numero di pezzi: 120404/50**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2679 120404/50
GTIN	4067263098287
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,25 - 4,25 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	250 - 600 mm/min
Contenuto	260765 HB7310
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Numero pezzi	50
Codice ISO Inserto	SCGT120404
Tipo	HB7310
Rompitrucioli	AM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Accessori

SC.T 120404 Tipo HB7310

260765 HB7310