

Garant**Inserti di tornitura per lavorazione media TCGT, HU7310, M: 110202/50****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2680 110202/50
GTIN	4067263098324
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Contenuto	260980 HU7310
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Profondità di taglio a _p	0,15 - 2,75 mm
Numero pezzi	50
Velocità di taglio v _c applicazione principale	350 - 600 mm/min
Tipo	HU7310
Rompitrucioli	AM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	24 m/min	N

Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	25 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	10 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	24 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	20 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	15 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	limitatamente adatto	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	8 m/min	M
CuZn	limitatamente adatto	15 m/min	N
Uni	idoneo		
Olio	idoneo		
a umido max.	idoneo		

Accessori

TC. T 110202 Tipo HU7310

260980 HU7310