


Garant**Ganascia con spine di posizionamento, Per larghezza ganasce: 125mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	362622 125
GTIN	4067263092179
Classe articolo	31S

Descrizione

Esecuzione:

- Acciaio temprato, a nitrurazione Tenifer e a gas (tolleranza $\pm 0,01$ mm).
- Montaggio semplice sulla morsa.
- Inserimento meccanico delle spine.
- Gestione dell'aria compressa tramite valvole bilaterali.
- Nessuna differenza tra ganascia mobile e fissa.
- Pressione dell'aria necessaria 5,5 bar

Uso:

Allestimento rapido per le diverse lavorazioni.

- Fissaggio della posizione rapido e ripetibilità precisa.
- Non occorre più perdere tempo lavorando con i listelli d'appoggio.

Per:

GRESSEL Gripo GPS125, Gripo GPS125-VS, Gripo 2, Grepos-5S/5X-S, Grefors, S2 Duogrip, C2, Ecopos.

WNT NCG 125, DSG4 125, HDG2 125, H5G 125, ZSG4 125, ESG4 125.

Descrizione tecnica

Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite
------------------	--------------------------

