

Garant**APET 133504 FR con rivestimento diamantato, HB7810, Modello: ALU****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	215308 ALU
GTIN	4045197601155
Classe articolo	21B

Descrizione**Nota:**Valori indicativi per $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 4$ mm, $a_{p\max.} = 6$ mm.

Raggio di curvatura: 0,4 mm

Avanzamento f_z per dente: 0,2 mm**Descrizione tecnica**

Avanzamento f_z per dente	0,2 mm
Modello	ALL.
Raggio di curvatura	0,4 mm
Serie	Softcut®
Codice ISO Inserto	APET 133504 FR
Tipo	HB7810
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	600 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	600 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	550 m/min	N
Grafite, GFRP, CFRP	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		