

Garant**APMT 180504 SR, HB7520, Modello: ST1400****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	215231 ST1400
GTIN	4045197673480
Classe articolo	21A

Descrizione**Nota:**Valori indicativi per $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 5$ mm, a_p max. = 9 mm.

Raggio di curvatura: 0,4 mm

Avanzamento f_z per dente: 0,25 mm**Descrizione tecnica**

Modello	ST1400
Avanzamento f_z per dente	0,25 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Serie	Softcut®
Codice ISO Inserto	APMT 180504 SR
Tipo	HB7520
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	170 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	150 m/min	P
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		