

Garant

Ganascia con spine di posizionamento, Per larghezza ganasce: 160mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	362622 160
GTIN	4067263100126
Classe articolo	31S

Descrizione

Esecuzione:

- Acciaio temprato, a nitrurazione Tenifer e a gas (tolleranza $\pm 0,01$ mm).
- Montaggio semplice sulla morsa.
- Inserimento meccanico delle spine.
- Gestione dell'aria compressa tramite valvole bilaterali.
- Nessuna differenza tra ganascia mobile e fissa.
- Pressione dell'aria necessaria 5,5 bar

Uso:

Allestimento rapido per le diverse lavorazioni.

- Fissaggio della posizione rapido e ripetibilità precisa.
- Non occorre più perdere tempo lavorando con i listelli d'appoggio.

Per:

GRESSEL Gripo GPS160, Gripo GPS160-VS, Gripo 2, Gripo-5S/5X-S, Grefors, S2 Duogrip, C2, Ecopos.

WNT NCG 160, HDG2 160, ZSG4 160, ESG4 160.

Descrizione tecnica

Per codice a colori	NC8
Per codice a colori	Titan 2

Scheda tecnica

Per codice a colori	LC
Per codice a colori	HD-Allmatic
Per codice a colori	HiPo
Per codice a colori	Titan2/TitanSense
Per codice a colori	GARANT HD
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite