

**Garant**
**APET 180508 FR, HU7810, Modello: ALU**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	215208 ALU
GTIN	4045197600905
Classe articolo	21A

## Descrizione

**Nota:**

 Valori indicativi per  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 5$  mm,  $a_p$  max. = 9 mm.

Raggio di curvatura: 0,8 mm

 Avanzamento  $f_z$  per dente: 0,2 mm

## Descrizione tecnica

Avanzamento $f_z$ per dente	0,2 mm
Modello	ALL.
Raggio di curvatura	0,8 mm
Serie	Softcut®
Codice ISO Inserto	APET 180508 FR
Tipo	HU7810
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Alluminio, plastiche	idoneo	600 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	500 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	400 m/min	N
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		