

Garant**APET 180508 FR con rivestimento diamantato, HB7810, Modello: ALU****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	215214 ALU
GTIN	4045197600929
Classe articolo	21B

Descrizione**Nota:**

Valori indicativi per $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 5$ mm, a_p max. = 9 mm.

Raggio di curvatura: 0,8 mm

Avanzamento f_z per dente: 0,2 mm

Descrizione tecnica

Avanzamento f_z per dente	0,2 mm
Modello	ALL.
Raggio di curvatura	0,8 mm
Serie	Softcut®
Codice ISO Inserto	APET 180508 FR
Tipo	HB7810
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	600 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	600 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	550 m/min	N
Grafite, GFRP, CFRP	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		