



Elemento base ISCAR SUMOCHAM Codolo Weldon DCN A, 5xD, Dimensione: 29



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	231710 29
GTIN	7291075291551
Classe articolo	23K

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di foratura a testa intercambiabile SUMOCHAM per una **lavorazione dei fori altamente efficiente** con taglienti intercambiabili. **Meccanismo di bloccaggio unico** per un comodo fissaggio dell'inserto per taglio senza vite di serraggio aggiuntiva. **Utilizzo versatile dei materiali** grazie al programma completo di inserti per taglio. **Stabilità ottimale dell'utensile** con canali del passaggio del lubrorefrigerante elicoidali simultanei per un'elevata **precisione di concentricità radiale** e **la minore corsa assiale possibile** del foro. **Altre versioni disponibili:** elemento base con codolo rotondo, elemento base per la lavorazione di smussi su fori tramite applicazione di un anello di smusso, elemento base per l'utilizzo in torni con mandrini multipli, per barre lunghe e di produzione.

Classe di tolleranza: IT8-IT9, Precisione di concentricità radiale: 0,03 mm.

Uso:

Con inserti per taglio **n. art. 231740 – 231790**.

Fornitura:

Corpo base con chiave di montaggio per inserti di taglio incl.

Nota:

- **In generale, optare per una strategia con velocità di taglio medie e valori di avanzamento elevati.**
- **Nessuna corsa rapida e nessuna rotazione sinistra del mandrino in fase di ritorno.**
- **Foratura di superfici convesse / concave: richiesto raggio di curvatura $> 15 \times D_c$; ridurre l'avanzamento al 50%.**
- **Per i fori trasversali, il diametro massimo consentito è 1/4 del diametro nominale D_c .**
- **La foratura a pacchetto richiede condizioni stabili e la riduzione degli spazi tra gli elementi del pezzo.**
- **Possibilità di ingresso e uscita dal foro inclinato fino a 7° di inclinazione con avanzamento ridotto (circa 20 - 30%).**

· **Convenzione di denominazione: DCN [Dim.]-[L₁]-[ØD_s]A-[L/D]**

Esempi:

N. art. 231702 6 DCN 060-009-12A-1.5D

N. art. 231705 6 DCN 060-018-12A-3D

Descrizione tecnica

Serie	SUMO-CHAM
Ø Codolo D _s	32 mm
Lunghezza utile L ₁	145 mm
Campo di Ø D _c	29 - 29,9 mm
Lunghezza codolo L _s	60 mm
Numero taglienti Z	2
Iscar - Denominazione articolo	DCN 290-145-32A-5D
Denominazione originale prodotto	DCN 290-145-32A-5D
Esecuzione	5×D
Codolo	ISO 9766
Utilizzo foro	Foratura obliqua
Utilizzo foro	concavi
Utilizzo foro	bombato
Utilizzo foro	Foratura in pacchetti
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti