



## Punta ad alte prestazioni in HMI HOLEX Pro INOX, codolo cilindrico DIN 6535 HE, AlTiN, Ø DC m7: 10,8mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	122392 10,8
GTIN	4067263010227
Classe articolo	12F

### Descrizione

#### Esecuzione:

Foratura efficiente particolarmente indicata per l'impiego su **acciai inossidabili e resistenti agli acidi**.

Taglienti principali dritti con **design ottimizzato** per un miglior comportamento di rottura del truciolo. Vani per trucioli di maggiori dimensioni per **un'eccellente evacuazione dei trucioli**. Elevata resistenza all'usura grazie al **substrato in metallo duro di ultima generazione** e al **rivestimento resistente alle alte temperature**.

#### Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

### Descrizione tecnica

Ø Nominale $D_c$	10,8 mm
Avanzamento $f$ in INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,13 mm/gir,
Ø Codolo $D_s$	12 mm
Profondità di foratura massima consigliata $L_2$	38,8 mm
Norma	DIN 6537 K
Lunghezza complessiva $L$	102 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli $L_c$	55 mm
Numero taglienti $Z$	2
Tolleranza Ø nominale	m7

Serie	Pro INOX
Rivestimento	AlTiN
Materiale da taglio	VHM
Esecuzione	4xD
Angolo di affilatura	140 grado
Codolo	DIN 6535 HE con h6
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	blu
Tipo di prodotto	Punte elicoidali

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatta	140 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatta	120 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idonea	80 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idonea	75 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	65 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	35 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	30 m/min	M
a umido max.	idonea		
a umido min.	limitatamente adatta		