

Garant**Mandrino Forma AD con foro per il lubrorefrigerante, BT 30 A = 100, Ø di serraggio D1: 20mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	302591 20
GTIN	4067263983965
Classe articolo	31A

Descrizione**Esecuzione:**

Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità). Qualità di equilibratura G 2,5 / 25.000 min⁻¹. **Con fori per il lubrorefrigerante richiudibili.**

Uso:

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308802, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	100 mm
Ø Attacco D ₁	20 mm
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900	20
Adattatore	BT 30 A = 100
Norma	DIN 6359
Norma attacco	ISO 7388-2
Norma attacco	ISO 7388-2
Forma	AD

Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino