



## Punta ad alte prestazioni in HMI HOLEX Pro INOX, codolo cilindrico DIN 6535 HE, AlTiN, Ø DC m7: 14,5mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	122392 14,5
GTIN	4067263010364
Classe articolo	12F

### Descrizione

#### Esecuzione:

Foratura efficiente particolarmente indicata per l'impiego su **acciai inossidabili e resistenti agli acidi**.

Taglienti principali diritti con **design ottimizzato** per un miglior comportamento di rottura del truciolo. Vani per trucioli di maggiori dimensioni per **un'eccellente evacuazione dei trucioli**. Elevata resistenza all'usura grazie al **substrato in metallo duro di ultima generazione** e al **rivestimento resistente alle alte temperature**.

#### Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

### Descrizione tecnica

Tolleranza Ø nominale	m7
Norma	DIN 6537 K
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm/gir,
Lunghezza scanalatura per trucioli L <sub>c</sub>	65 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	16 mm
Lunghezza complessiva L	115 mm
Numero taglienti Z	2
Ø Nominale D <sub>c</sub>	14,5 mm
Profondità di foratura massima consigliata L <sub>2</sub>	43,3 mm

Serie	Pro INOX
Rivestimento	AlTiN
Materiale da taglio	VHM
Esecuzione	4xD
Angolo di affilatura	140 grado
Codolo	DIN 6535 HE con h6
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	blu
Tipo di prodotto	Punte elicoidali

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatta	140 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatta	120 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idonea	80 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idonea	75 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	65 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	35 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	30 m/min	M
a umido max.	idonea		
a umido min.	limitatamente adatta		