

Garant**Attacco conico senza passaggio interno del LR, codolo Weldon, Per Ø testina D: 20mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	210565 20
GTIN	4045197522757
Classe articolo	21Z

Descrizione

Esecuzione:

Attacco rettificato di precisione per testine modulari filettate GARANT TopCut.

Precisione di concentricità del sistema $\leq 10 \mu\text{m}$ mediante combinazione di forma piana e conica.

Nota:

Profondità di fresatura max. = $L_1 + l$; l = vedi dimensioni testine modulari filettate: n. art. 210050 – 210410.

Chiavi di serraggio = n. art. 219987.

Impiego per chiave dinamometrica n. art. 219986.

Se le sporgenze degli utensili sono elevate, ridurre i dati tecnologici.

Descrizione tecnica

Per Ø testina D	20 mm
Ø Esterno d_1	19,8 mm
Lunghezza utile L_1	72 mm
Coppia di serraggio consigliata	25 Nm
Lunghezza complessiva L	130 mm
Ø Codolo D_s	25 mm
Serie	TopCut
Adattatore	codolo Weldon

Tipo di prodotto

Attacco per frese modulari