

Garant
Attacco HMI conico, lungo, codolo cilindrico, Per Ø testina D: 25mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	210570 25
GTIN	4045197557841
Classe articolo	21Z

Descrizione
Esecuzione:

Attacco rettificato di precisione per testine modulari filettate GARANT TopCut.

Precisione di concentricità del sistema $\leq 10 \mu\text{m}$ mediante combinazione di forma piana e conica.

Senza superficie di serraggio (per lavorazioni HSC). **Tolleranza = h6.**

Nota:

Profondità di fresatura max. = $L_1 + l$; l = vedi dimensioni testine modulari filettate: n. art. 210050 – 210410.

Chiavi di serraggio = n. art. 219987.

Impiego per chiave dinamometrica n. art. 219986.

Se le sporgenze degli utensili sono elevate, ridurre i dati tecnologici.

Descrizione tecnica

Lunghezza utile L_1	148 mm
Ø Esterno d_1	24,8 mm
Ø Codolo D_s h6	32 mm
Per Ø testina D	25 mm
Coppia di serraggio consigliata	35 Nm
Lunghezza complessiva L	210 mm
Serie	TopCut
Adattatore	codolo cilindrico
Passaggio interno per LR	sì

Tipo di prodotto

Attacco per frese modulari