



## Fresa a spianare DOVEIQMILL, a manicotto, $\varnothing$ DC / Numero taglienti Z: 50/5mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	222500 50/5
GTIN	7291075311365
Classe articolo	19D

### Descrizione

#### Esecuzione:

Sistema di fresatura a spianare estremamente stabile. Gli inserti sono fissati mediante serraggio a vite e un ulteriore fissaggio a una sede per inserti a coda di rondine. La posizione di installazione assiale positiva delle piastre determina un taglio molto morbido e garantisce una qualità delle superfici ottimale. Massima **economicità** grazie agli inserti a 8 taglienti.

#### Ricambi:

Set di viti per inserti n. art. **229695 4** (IP15; 4,8 Nm).

### Descrizione tecnica

Inserto adatto	SYHU0704..
$\varnothing$ Tagliente $D_c$	50 mm
$\varnothing$ Esterno massimo $D_{max}$	59,4 mm
Serie	DOVE-IQ-MILL
Profondità di taglio massima $a_{p,max}$	4,6 mm

Ø Foro di attacco	22 mm
Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	40 mm
Numero taglienti Z	5
Denominazione originale prodotto	IQ845 FSY D050-05-22-R07
Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione $\kappa$	50 grado
Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Frese a spianare

---

## Accessori

Set di viti per inserti 5 pezzi Modello 4

229695 4