



Fresa a spianare DOVEIQMILL, a manicotto, Ø DC / Numero taglienti Z: 63/5mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 222500 63/5 |
| GTIN | 7291075311372 |
| Classe articolo | 19D |

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di fresatura a spianare estremamente stabile. Gli inserti sono fissati mediante serraggio a vite e un ulteriore fissaggio a una sede per inserti a coda di rondine. La posizione di installazione assiale positiva delle piastre determina un taglio molto morbido e garantisce una qualità delle superfici ottimale. Massima **economicità** grazie agli inserti a 8 taglienti.

Ricambi:

Set di viti per inserti n. art. **229695 4** (IP15; 4,8 Nm).

Descrizione tecnica

| | |
|---|--------------|
| Serie | DOVE-IQ-MILL |
| Profondità di taglio massima $a_{p \max}$ | 4,6 mm |
| Numero taglienti Z | 5 |
| Ø Tagliente D_c | 63 mm |
| Ø Foro di attacco | 22 mm |

| | |
|---|--------------------------|
| Ø Esterno massimo D_{\max} | 72,4 mm |
| Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$ | 40 mm |
| Denominazione originale prodotto | IQ845 FSY D063-05-22-R07 |
| Esecuzione del codolo | a manicotto |
| Angolo di regolazione κ | 50 grado |
| Passo dei taglienti | differente |
| Passaggio interno per LR | sì |
| Tipo di prodotto | Frese a spianare |

Accessori

| | |
|---|----------|
| Set di viti per inserti 5 pezzi Modello 4 | 229695 4 |
|---|----------|