



## Fresa ad alto avanzamento LOGIQ4FEED, Codolo cilindrico, Ø DC / Numero taglienti Z: 32/5



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	221100 32/5
GTIN	7291075392791
Classe articolo	19D

### Descrizione

#### Esecuzione:

Innovativo sistema di fresatura ad alta avanzamento per una sgrossatura efficiente, soprattutto per la lavorazione di cavità profonde, ad esempio nella produzione di utensili e stampi, nonché nell'industria aerospaziale. L'inserto sagomato ha un tagliente secondario che garantisce prestazioni di taglio superiori in caso di immersione inclinata.

#### Ricambi:

Set di viti per inserti n. art. **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

### Descrizione tecnica

Fresatura a interpolazione Ø D <sub>max.</sub>	63 mm
Ø D <sub>3</sub>	24,6 mm
Fresatura a interpolazione Ø D <sub>min.</sub>	56,6 mm
Angolo rampa α <sub>max.</sub>	1,2 grado
Lunghezza rampa L per α <sub>max.</sub>	42,97 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub> h6	32 mm
Sporgenza totale L <sub>1</sub>	120 mm
Inserto adatto	XNMU040310..
Serie	LOGIQ4FEED
Fresatura a interpolazione a <sub>p</sub>	0,8 mm

Numero taglienti Z	5
Angolo di regolazione $\kappa$	17 grado
Ø Tagliente $D_c$	32 mm
Passaggio interno per LR	sì
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	205 mm
Denominazione originale prodotto	FFX4 ED32-5-120-C32-04
Esecuzione del codolo	Codolo cilindrico
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Utilizzo fresa	Ramping
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Fresa a copiare

---

## Accessori

Set di viti per inserti 5 pezzi Modello 2	229695 2
---	----------