



Fresa a spianare/ spallamenti NEODO, Codolo cilindrico, Ø DC / Numero taglienti Z: 25/3mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 225750 25/3 |
| GTIN | 7291075481617 |
| Classe articolo | 19D |

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di fresatura altamente efficiente per la spianatura e la fresatura di spallamenti a 90°. Per la sgrossatura e la semifinitura, in particolare di materiali in acciaio e ghisa. Versione economica grazie agli 8 taglienti per ciascun inserto. Alloggiamento dell'inserto estremamente stabile in sede a coda di rondine.

Ricambi:

Set di viti per inserti n. art. **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

Descrizione tecnica

| | |
|---|------------------------|
| Sporgenza totale L_1 | 35 mm |
| Profondità di taglio massima $a_{p \max}$ | 5 mm |
| Ø Tagliente D_c | 25 mm |
| Numero taglienti Z | 3 |
| Serie | NEODO |
| Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$ | 120 mm |
| Ø Codolo D_s h6 | 25 mm |
| Inserto adatto | SZ.U0804.. |
| Denominazione originale prodotto | S890 ESZ D25-3-C25-R08 |

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Esecuzione del codolo | Codolo cilindrico |
| Angolo di regolazione κ | 90 grado |
| Utilizzo fresa | Ramping |
| Passo dei taglienti | differente |
| Passaggio interno per LR | sì |
| Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |

Accessori

| | |
|--|----------|
| Set di viti per inserti 10 pezzi Modello 3 | 229696 3 |
|--|----------|