

Garant**Portafrese con trascinatori frontali con foro per LR, Forma ADB, BT 30 A = 100, Mandrino di Ø d1: 27mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	303012 27
GTIN	4067263002673
Classe articolo	31A

Descrizione**Esecuzione:**

Cono, attacco fresa di supporto e superfici di appoggio rettificati.

Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità). Qualità di equilibratura G 2,5 / 25.000 min⁻¹. Forma ADB.

Con **4** fori per il lubrorefrigerante.

Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio fresa.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308802. Chiave speciale n. art. 309840.

Descrizione tecnica

Mandrino di Ø d ₁	27 mm
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861	27
Sporgenza totale Dim. A	100 mm
Chiave speciale adatta n. art. 309840	27
Ø Esterno D	50 mm
Adattatore	BT 30 A = 100
Norma	DIN 6357

Norma attacco	ISO 7388-2
Norma attacco	ISO 7388-2
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 5 μm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Portafrese con trascinatori frontali