



## Fresa a spianare/ spallamenti NEODO, a manicotto, $\varnothing$ DC / Numero taglienti Z: 32/4mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	225760 32/4
GTIN	7291075460452
Classe articolo	19D

### Descrizione

#### Esecuzione:

Sistema di fresatura altamente efficiente per la spianatura e la fresatura di spallamenti a 90°. Per la sgrossatura e la semifinitura, in particolare di materiali in acciaio e ghisa. Versione economica grazie agli 8 taglienti per ciascun inserto. Alloggiamento dell'inserto estremamente stabile in sede a coda di rondine.

#### Ricambi:

Set di viti per inserti n. art. **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

### Descrizione tecnica

$\varnothing$ Tagliente $D_c$	32 mm
$\varnothing$ Foro di attacco	16 mm
Numero taglienti Z	4
Profondità di taglio massima $a_{p \max}$	5 mm
Inserto adatto	SZ.U0804..
Lunghezza complessiva $L_{\text{compl}}$	32 mm

Serie	NEODO
Denominazione originale prodotto	S890 FSZ D032-04-16-R08
Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione $\kappa$	90 grado
Utilizzo fresa	Ramping
Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

---

## Accessori

Set di viti per inserti 10 pezzi Modello 3	229696 3
--	----------