

**Garant****Portafrese con trascinatori frontali con foro per LR, Forma ADB, BT 30 A = 100, Mandrino di  $\varnothing$  d1: 22mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	303012 22
GTIN	4067263002666
Classe articolo	31A

## Descrizione

**Esecuzione:**

Cono, attacco fresa di supporto e superfici di appoggio rettificati.

Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità). Qualità di equilibratura G 2,5 / 25.000 min<sup>-1</sup>. Forma ADB.

Con **4** fori per il lubrorefrigerante.

**Fornitura:**

Inclusa vite di bloccaggio frese.

**Accessori speciali:**

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308802. Chiave speciale n. art. 309840.

## Descrizione tecnica

Chiave speciale adatta n. art. 309840	22
Sporgenza totale Dim. A	100 mm
Mandrino di $\varnothing$ d <sub>1</sub>	22 mm
$\varnothing$ Esterno D	48 mm
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861	22
Adattatore	BT 30 A = 100
Norma	DIN 6357

Norma attacco	ISO 7388-2
Norma attacco	ISO 7388-2
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 5 μm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Portafrese con trascinatori frontali